

Mittalaitesarja, Työkalujen lukumäärä: 7



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 952070 7 |
| GTIN | 2050002004061 |
| Tuoteluokka | 91A |

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952070: 1 kpl
Digitaalinen GARANT-työntömitta nro 412680 koko 150: 1 kpl
GARANT-kaarimikrometri nro 420402 koko 0–25: 1 kpl
GARANT-hiussuorakulma nro 450010, koko 150 × 100: 1 kpl
HOLEX-kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
GARANT-teräsmitta, nro 461770 koko 300: 1 kpl
GARANT-rullamittanauha nro 462210, koko 3: 1 kpl
WIHA-taittomitta, muovia, nro 466200, koko 2: 1 kpl

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------|---------|
| Syvyys G | 16 |
| Leveys | 200 mm |
| Paino | 1,65 kg |
| Työkalujen lukumäärä | 7 |
| Syvyys | 400 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Leveys G | 8 |
| Malli | mittauslaitteen kanssa |
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm |
| Vetolaatikon täyttöaste G | 8×16 |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------------|
| Digitaalinen työntömittaIP54, tiedonsiirtoliitäntä Mittausalue 150 mm | 412680 150 |
| Teräsviivain, ruostumaton Pituus 300 mm | 461770 300 |
| Hiussuorakulma, karkaistu, litteä malliruostumaton, tarkkuus 00 Kannan pituus 150X100 mm | 450010 150X100 |
| Rullanauhamitta, ikkuna nauhan pituus 3 m | 462210 3 |
| Muovinen taittomitta Pituus 2 m | 466200 2 |
| Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952070 | 952001 952070 |
| Kaarimikrometri Mittausalue 0-25 mm | 420402 0-25 |
| Suora kovametallinen piirtopuikko Tyyppi | 458800 |