

Garant**Kiinto-/räikkälenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952315 7
GTIN	
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952315: 1 kpl

GARANT kiinto-/räikkälenkkiavainsarja nro 614800 koot 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	6
Työkalujen lukumäärä	7
Syvyys G	10
Leveys	150 mm
Syvyys	250 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	0,616 kg

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×10
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 10 mm	614800 10
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952315	952001 952315
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 9 mm	614800 9
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 11 mm	614800 11
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 16 mm	614800 16
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 13 mm	614800 13
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 8 mm	614800 8
Kiintoavain-/räikkälenkkiavain Avainkoko 14 mm	614800 14