


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×16G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950220 75/2
GTIN	4062406193256
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×16G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 20×16G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 75  
Uritetut jakolistat nro 951510: 4 × koko 75  
Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 15 × koko 75

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	400 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötysyväisyys G	20×16
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	16
Korkeus	50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20

Paino	0,8 kg
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951741 75
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951510 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951560 75