


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×16G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950220 125/2
GTIN	4062406193263
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×16G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 20×16G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 125  
Uritetut jakolistat nro 951510: 4 × koko 125  
Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 15 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoiden hyötymax G	20×16
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	16

Paino	1,518 kg
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951560 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125