


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×16G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950220 125/1
GTIN	4062406193249
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×16G.

**Sopii:**

Vetolaatikot 20×16G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951560: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951510: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 10 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Vetolaatikoiden hyötyala G	20×16
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	16
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20

Paino	1,388 kg
Tuotenimen määrite	20×16G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

---

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951560 125
UrajakolistatSyvyys 16G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951510 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125