


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 12×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950270 100/1
GTIN	4062406152475
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 12×20G.

Sopii:
Vetolaatikat 12×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100
Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 100
Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 6 × koko 100

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	12
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20

Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
Korkeus	75 mm
Paino	0,776 kg
Tuotenimen määrite	12×20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät, leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951741 100
Reunalistat 2 osan sarja Syvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951570 100
Urajakolistat Syvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951520 100