

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 12×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1



Tilaustiedot

Tilausnumero	950270 125/1
GTIN	4062406152482
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 12×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 12×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125
Uritetut jakolistat nro 951520: 2 × koko 125
Paikoilleen painettava jakaja nro 951741: 6 × koko 125

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	300 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	12
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	12×20
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Korkeus	100 mm

Paino	1,05 kg
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125