


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	950320 75/2
GTIN	4062406216450
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951520: 5× koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 2G nro 951721: 4 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 8 × koko 75

Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Korkeus	50 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Paino	0,975 kg
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951570 75
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951520 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951741 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 2G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951721 75