


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 950320 100/2 |
| GTIN | 4062406216467 |
| Tuoteluokka | 9GB |

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 20×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951520: 5 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 2G nro 951721: 4 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 8 × koko 100

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm |
| Korkeus | 75 mm |
| Vetolaatikoiden hyötyleveys G | 20×20 |
| Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm |
| soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 |
| Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |

| | |
|--|-----------------------|
| soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 |
| Paino | 1,492 kg |
| Tuotenimen määräite | 20x20G |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm | 951570 100 |
| Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm | 951751 100 |
| UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm | 951520 100 |
| Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm | 951741 100 |
| Uraan asetettavat väliseinät,leveys 2G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm | 951721 100 |