


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950370 125/1
GTIN	4062406152888
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 11 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26

Paino	1,904 kg
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125