


Garant GRIDLINE

## Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	950370 125/2
GTIN	4062406152895
Tuoteluokka	9GB

### Kuvaus

**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 8 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 2 × koko 125

### Tekninen kuvaus

Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×20
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20

Paino	1,629 kg
Tuotenimen määrite	26x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125