


Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 26×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 950360 50/2 |
| GTIN | 4062406152833 |
| Tuoteluokka | 9GB |

Kuvaus

Malli:

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×20G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 8 × koko 6×6/3; 4 × koko 6×8/3; 2 × koko 2×6/1; 1 × koko 2×8/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 4 × koko B

Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------|
| soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 26 |
| Soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys | 650 mm |
| Kaukalon korkeus | 25 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 100 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 50 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 150 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 125 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 250 mm |

| | |
|---|----------------------|
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 200 mm |
| Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 300 mm |
| Materiaali | muovi |
| Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm |
| soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 20 |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 |
| Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm |
| Syvyys | 500 mm |
| Korkeus | 25 mm |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys | 650 mm |
| Leveys G | 26 |
| Paino | 1,365 kg |
| Tuotenimen määrite | 26×20G |
| Tuotetyyppi | Vetolaatikon kaukalo |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/3 | 951415 6X6/3 |
| Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi B | 951275 B |
| Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1 | 951415 2X6/1 |
| Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Kaukalot, korkeus 25 mm1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X8/3 | 951415 6X8/3 |