


HOLEX**Kaksipääkiintoavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	952535 12
GTIN	4062406152642
Tuoteluokka	91A

Kuvaus**Malli:**

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952535: 1 kpl

HOLEX kaksipäinen kiintoavainsarja 610960 koko 12 (6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34): 1 kpl

Tekninen kuvaus

Syvyys G	24
Leveys G	10
Leveys	250 mm
Syvyys	600 mm
Työkalujen lukumäärä	12
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	2,808 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	10x24
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610950 12X13
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952535	952001 952535
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 24X26 mm	610950 24X26
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610950 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610950 14X15
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610950 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610950 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 30X34 mm	610950 30X34
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X23 mm	610950 21X23
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610950 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X32 mm	610950 27X32
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610950 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610950 6X7
Kaksipäinen kiintoavainsarja Avainten määrä 12	610960 12