


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950420 100/2
GTIN	4062406152703
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin. Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 36×20G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 100  
Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 100  
Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 100  
Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 100

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm

Paino	1,198 kg
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951570 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951520 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100