


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950420 75/2
GTIN	4062406152680
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikat 36×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951520: 3 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 4 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 75

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	500 mm
Korkeus	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Vetolaatikoiden hyötiala G	36×20

Paino	0,821 kg
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951781 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951570 75
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951520 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951801 75