


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×20G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950420 125/1
GTIN	4062406153014
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×20G.

Sopii:

Vetolaatikot 36×20G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951570: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951520: 5 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 12 × koko 125

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	36×20
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	20

Paino	2,217 kg
Tuotenimen määrite	36x20G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
UrajakolistatSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951520 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 20G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951570 125