




## Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	952505 20
GTIN	4062406153069
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952505: 1 kpl

HOLEX-kiintolenkkiavain nro 613950 koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Työkalujen lukumäärä	20
Syvyys	500 mm
Leveys G	10
Syvyys G	20
Leveys	250 mm
Malli	ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino	2,587 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	10×20
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 952505	952001 952505
Kiintolenkkiavain Avainkoko 22 mm	613950 22
Kiintolenkkiavain Avainkoko 24 mm	613950 24
Kiintolenkkiavain Avainkoko 9 mm	613950 9
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613950 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 6 mm	613950 6
Kiintolenkkiavain Avainkoko 5,5 mm	613950 5,5
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613950 12
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613950 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613950 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 27 mm	613950 27
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613950 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613950 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613950 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613950 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 20 mm	613950 20
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613950 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613950 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 7 mm	613950 7
Kiintolenkkiavain Avainkoko 21 mm	613950 21
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613950 8