

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 100/2
GTIN	4062406153205
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 12 × koko 100

Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Korkeus	75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24

Paino	1,37 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951751 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100