


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 75/3
GTIN	4062406153168
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951530: 2 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 2 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 75

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Korkeus	50 mm

Paino	0,492 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951801 75
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951530 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951751 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75