

Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 125/2
GTIN	4062406153236
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 20×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 12 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	20×24
Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm

Paino	1,688 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125