


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 20×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950470 100/3
GTIN	4062406153212
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 20×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 20×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 2 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 2 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 100

Tekninen kuvaus

Korkeus	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden hyötiala G	20×24
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24

Paino	0,99 kg
Tuotenimen määrite	20x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951751 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100