

Garant GRIDLINE

Kaukalovalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 50/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950510 50/1
GTIN	4062406153311
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Kaukalot ja painettavat välilevyt muovia. Kaukaloiden sisäpuolet uritettu välilevyjen käyttöä varten.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 26×24G.

Sisältö:

Kaukalot 1K nro 951415: 16 × koko 6×6/4, 4 × koko 2×6/1

Paikoilleen painettavat kaukaloiden välilevyt (10 kappaletta) nro 951275: 7 × koko C

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	650 mm
Kaukalon korkeus	25 mm
Materiaali	muovi
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	50 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	150 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	250 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	200 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	300 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta	≥ 50 mm
Leveys G	26
Leveys	650 mm
Syvyys G	24
Korkeus	25 mm
Syvyys	600 mm
Paino	1,813 kg
Tuotenimen määrite	26×24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon kaukalo

Tarvikkeet

Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 6X6/4	951415 6X6/4
Kaukaloiden paikoilleen painettavat välilevytsarja, 10 osaa Tyyppi C	951275 C
Kaukalot, korkeus 25 mm 1K Leveys × syvyys G / tyyppi 2X6/1	951415 2X6/1