

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	950520 100/2
GTIN	4062406153373
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 26×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 8 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 100

Tekninen kuvaus

Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm

Paino	1,598 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951751 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100