

Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950520 125/2
GTIN	4062406153403
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 5G nro 951751: 8 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	650 mm

Paino	1,934 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 5G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951751 125