



## Suorahiomakone Akku, Tyyppi: GGS18V23



### Tilaustiedot

Tilausnumero	077263 GGS18V23
GTIN	3165140945721
Tuoteluokka	03C

### Kuvaus

#### Malli:

**Akkusuorahiomakone**, vankka ja kuormitettava harjaton moottori.

- **Pitkä varsi ja johdolla liitetyn laitteen teho (vastaa 1000 wattia).**

**Electronic Motor Protection (EMP)** suojaa moottoria ylikuormitukselta ja mahdollistaa pidemmän käyttöiän.

- **Kompakti malli ja vähäinen paino mukavaan käsittelyyn.**

- **Boschin Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumentumiselta ja syväpurkautumiselta.**

#### Toimituksen sisältö:

**Ilman akkua ja ilman laturia.** Mukana kiristysholkki 6 mm, 2 kiristysavainta koot 13 ja 19, L-BOXX.

### Tekninen kuvaus

sopiva akku – toimittaja/akkutyyppe/jännite	Bosch 18 V
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	ei
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	8 mm
akun jännite	18 V
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,5 m/s <sup>2</sup>
Paino	1,8 kg
Kierroslukualue	22000 min <sup>-1</sup>

Valmistajamerkintä	GG518 V-23 LC
Akkutyyppi	Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä	0
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Pakkaus	Järjestelmälaukku (L-Boxx)
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

## Tarvikkeet

Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073853 B18
Akun latauslaite Tyyppi GAL18160C	073866 GAL18160C
Aloitussarja 18 V / 6,3 Ah click & goEneRacer Valmistajamerkintä B1863	P07341 B1863
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073851 B18
Li-ioniakku Akkutyyppi, akkujännite B18 V	073854 B18
Akun latauslaite Tyyppi 1880CV	073866 1880CV