

Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 26×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950520 125/1
GTIN	4062406153397
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 26×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 26×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 5 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 20 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 4 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	650 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	26
Korkeus	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	26×24

Paino	2,564 kg
Tuotenimen määrite	26x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125