


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 36×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950570 125/3
GTIN	4062406153656
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 36×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 36×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 4G nro 951741: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 6 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	900 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	36
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	36×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm

Paino	2,022 kg
Tuotenimen määrite	36x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 4G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951741 125