


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950620 125/3
GTIN	4062406153762
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikot 46×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 3 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 12G nro 951821: 3 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	46

Paino	1,74 kg
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 12G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951821 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125