


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950620 125/2
GTIN	4062406153755
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 46×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 8 × koko 125

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Korkeus	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Vetolaatikoiden hyötyleveys G	46×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	46
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm

Paino	2,302 kg
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125