


Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 46×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950620 100/2
GTIN	4062406153731
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 46×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 46×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 2 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 8 × koko 100

Tekninen kuvaus

Korkeus	75 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1150 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	46
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	46×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm

Paino	1,918 kg
Tuotenimen määrite	46x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951761 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100