


Garant GRIDLINE

**Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	950670 100/3
GTIN	4062406153847
Tuoteluokka	9GB

**Kuvaus****Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

**Sopii:**

Vetolaatikat 56×24G.

**Sisältö:**

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 4 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 6 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 12G nro 951821: 3 × koko 100

**Tekninen kuvaus**

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötysyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1400 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Korkeus	75 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56

Paino	1,96 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

## Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 12G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951821 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951801 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100