

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 100/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950670 100/2
GTIN	4062406153830
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikot 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 100

Uritetut jakolistat nro 951530: 6 × koko 100

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 15 × koko 100

Tekninen kuvaus

Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	100 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys	600 mm
Soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	1400 mm
Vetolaatikoiden hyötiala G	56×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
Korkeus	75 mm

Paino	2,63 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951530 100
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951580 100
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 100 mm	951781 100