

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950670 75/1
GTIN	4062406153809
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 18 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 75

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys	1400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys	600 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Korkeus	50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötയാ G	56×24

Paino	1,408 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951530 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951801 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951761 75