

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950670 125/2
GTIN	4062406153861
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 6 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 15 × koko 125

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1400 mm
Korkeus	100 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24

Paino	3,155 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951781 125