

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 75/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	950670 75/2
GTIN	4062406153816
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus

Malli:

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 75

Uritetut jakolistat nro 951530: 6 × koko 75

Paikoilleen painettava jakaja 8G nro 951781: 15 × koko 75

Tekninen kuvaus

Soveltuu vetolaatikon hyötyleveys	1400 mm
Soveltuu vetolaatikon hyötisyvyys	600 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötisyvyys G	24
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	75 mm
Korkeus	50 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56

Paino	1,438 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Uraan asetettavat väliseinät,leveys 8G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951781 75
Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951580 75
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 75 mm	951530 75