

Garant GRIDLINE

Uritettujen jakolistojen / välilevyjen tuotevalikoima, 56×24G, Vetolaatikon etulevyn korkeus / tyyppi: 125/1**Tilaustiedot**

Tilausnumero	950670 125/1
GTIN	4062406153854
Tuoteluokka	9GB

Kuvaus**Malli:**

Reunalistat, uritetut jakolistat ja välilevyt muovia. Uritetut jakolistat napsautetaan vetolaatikon aukkoihin. Välilevyt painetaan uritettuihin jakolistoihin.

Tilanjakomateriaali täyttää kokonaan laatikon 56×24G.

Sopii:

Vetolaatikat 56×24G.

Sisältö:

Reunalistasarja nro 951580: 1 × koko 125

Uritetut jakolistat nro 951530: 7 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 6G nro 951761: 18 × koko 125

Paikoilleen painettava jakaja 10G nro 951801: 2 × koko 125

Tekninen kuvaus

soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G	24
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys	1400 mm
soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G	56
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on	125 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys	600 mm
Korkeus	100 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	56×24

Paino	3,378 kg
Tuotenimen määrite	56x24G
Tuotetyyppi	Vetolaatikon välilevy

Tarvikkeet

Reunalistat 2 osan sarjaSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951580 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 10G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951801 125
Uraan asetettavat väliseinät,leveys 6G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951761 125
UrajakolistatSyvyys 24G Sopii vetolaatikon etukorkeudelle 125 mm	951530 125