



## Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	312906 125
GTIN	4062406154516
Tuoteluokka	32W

### Kuvaus

#### Malli:

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

#### Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

#### Standardi:

##### DIN 702-4.

#### Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

#### Erikoistarvike:

**Vara- ja lisäleuat**, nro 312971 – 312986.

## Tekninen kuvaus

Keskitys-syvyysC	4 mm
Ulko-Ø A	125 mm
Paino	5 kg
Aukko E	32 mm
Keskitys-Ø B	95 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min <sup>-1</sup>
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	76 mm
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	56 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125	312976 125
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125	312971 125
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125	312980 125
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 125	312981 125
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 125	312986 125