

**HOLEX****Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312906 160
GTIN	4062406154523
Tuoteluokka	32W

**Kuvaus****Malli:**

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

**Käyttö:**

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

**Standardi:****DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, nro 312971 – 312986.

## Tekninen kuvaus

Keskitys-Ø B	125 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	96,5 mm
Aukko E	42 mm
Paino	10 kg
Ulko-Ø A	160 mm
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	64,5 mm
Enimmäiskierrosluku	3600 min <sup>-1</sup>
Keskitys-syvyysC	4 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160	312971 160
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160	312986 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160	312976 160
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160	312981 160
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15