

HOLEX**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312906 100
GTIN	4062406153892
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

- **Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.**
- **Runko valurautaa tai terästä.**
- **Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Paino	2,8 kg
Korkeus leukoineen H ₂	67 mm
Ulko-Ø A	100 mm
Keskitys-syvyysC	3 mm
Aukko E	20 mm
Keskitys-Ø B	70 mm
Enimmäiskierrosluku	4500 min ⁻¹
Korkeus ilman leukoja H ₁	50 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 100	312986 100
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 100	312971 100
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15