

**HOLEX****Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312906 200
GTIN	4062406154530
Tuoteluokka	32W

**Kuvaus****Malli:**

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

**Käyttö:**

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

**Standardi:****DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat**, nro 312971 – 312986.

## Tekninen kuvaus

Aukko E	55 mm
Paino	17,5 kg
Enimmäiskierrosuku	3000 min <sup>-1</sup>
Keskitys-Ø B	160 mm
Ulko-Ø A	200 mm
Keskitys-syvyysC	4 mm
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	104 mm
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	75 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200	312976 200
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200	312981 200
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 200	312986 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200	312970 200
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 200	312971 200