

HOLEX**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312906 80
GTIN	4062406153885
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

- **Käsi­käyt­to­inen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.**
- **Runko valurautaa tai terästä.**
- **Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	80 mm
Keskitys-syvyysC	3 mm
Korkeus leukoineen H ₂	57 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	44 mm
Enimmäiskierrosluku	5000 min ⁻¹
Keskitys-Ø B	56 mm
Paino	1,5 kg
Aukko E	16 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Valurauta
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 80	312971 80
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 80	312986 80
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15