

HOLEX**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 315mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312911 315
GTIN	4062406154639
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	315 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	97,2 mm
Enimmäiskierrosluku	2800 min ⁻¹
Paino	50 kg
Keskitys-syvyysC	5 mm
Aukko E	103 mm
Keskitys-Ø B	260 mm
Korkeus leukoineen H ₂	140,2 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315	312976 315
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315	312981 315
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 315	312971 315
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 315	312986 315