



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 80mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312911 80
GTIN	4062406154561
Tuoteluokka	32W

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø A	80 mm
Paino	1,5 kg
Korkeus ilman leukoja H ₁	44 mm
Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Keskitys-syvyysC	3 mm
Keskitys-Ø B	56 mm
Aukko E	16 mm
Korkeus leukoineen H ₂	57 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 80	312971 80
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 80	312986 80
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15