



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 160mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312911 160
GTIN	4062406154592
Tuoteluokka	32W

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Paino	10 kg
Keskitys-syvyysC	4 mm
Korkeus leukoineen H ₂	100 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	68 mm
Ulko-Ø A	160 mm
Enimmäiskierrosluku	4600 min ⁻¹
Aukko E	42 mm
Keskitys-Ø B	125 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160	312976 160
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160	312971 160
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160	312986 160
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160	312981 160