



Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 100mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	312911 100
GTIN	4062406154578
Tuoteluokka	32W

Kuvaus

Malli:

- Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Runko valurautaa tai terästä.
- Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:

DIN 702-4.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	67 mm
Aukko E	20 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	50 mm
Enimmäiskierros-luku	6300 min ⁻¹
Paino	2,8 kg
Ulko-Ø A	100 mm
Keskitys-syvyysC	3 mm
Keskitys-Ø B	70 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 100	312986 100
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 100	312971 100
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15