

HOLEX**Kolmileukasorvinistukat lieriömäinen kiinnitys, DIN 702-4, Ulko-Ø A: 250mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312911 250
GTIN	4062406154622
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

- **Käsikäyttöinen, spiraalirenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.**
- **Runko valurautaa tai terästä.**
- **Kierukkalevy muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Spiraalin viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Hyvä pyörimistarkkuus, ylittää standardin DIN 6386 vaatimukset.**

Käyttö:

Koneen karat lieriömäinen keskiökiinnityksellä tai kiinnitykseen laipan avulla. Istukkaa kiinnitetään takaa ruuveilla. Raakalaipat on aina sovitettava ensin koneeseen ja sitten sorvinistukkaan.

Standardi:**DIN 702-4.****Toimituksen sisältö:**

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Aukko E	76 mm
Korkeus leukoineen H ₂	123 mm
Ulko-Ø A	250 mm
Paino	29 kg
Enimmäiskierrosluku	3500 min ⁻¹
Keskitys-Ø B	200 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	89 mm
Keskitys-syvyysC	5 mm
Standardi	DIN 702-4
Materiaali	Teräs
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250	312976 250
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Päällileukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250	312981 250
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 250	312971 250
Porrasleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 250	312986 250