

HOLEX**Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-3, Ulko-Ø A / kartio: 160/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	312931 160/5
GTIN	4062406154783
Tuoteluokka	32W

Kuvaus**Malli:**

- **Käsi­käyt­ttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.**
- **Runko valurautaa tai terästä.**
- **Kierukkarengas muotti­intaottu, tasapainotettu ja karkaistu.**
- **Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus.**

Käyttö:

Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.

Tarkoitettu DIN 55027 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **sidepultit ja laippamutterit.**

Standardi:

DIN 702-3.

Toimituksen sisältö:

Mukaan lukien: 1 sarja = 3 karkaistua leukaa, ulkopuolisesti porrastettu.

1 sarja = 3 karkaistua leukaa, sisäpuolisesti porrastettu.

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

Erikoistarvike:

Vara- ja lisäleuat, nro 312971 – 312986.

Tekninen kuvaus

Korkeus leukoineen H ₂	100 mm
Korkeus ilman leukoja H ₁	68 mm
Ulko-Ø A	160 mm
Paino	9 kg
Aukko E	42 mm
Enimmäiskierros-luku	4600 min ⁻¹
Kartion koko	5
Keskitys-Ø B	82,5 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15