

Tekninen kuvaus

Korkeus ilman leukoja H ₁	78 mm
Enimmäiskierrosluku	4000 min ⁻¹
Korkeus leukoineen H ₂	107 mm
Aukko E	55 mm
Kartion koko	5
Ulko-Ø A	200 mm
Paino	19 kg
Keskitys-Ø B	82,5 mm
Standardi	DIN 702-3
Värikoodi tarvikkeille	HOLEX-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

Tarvikkeet

Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15