




## Ruuviaivainsarja, Työkalujen lukumäärä: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	953307 5
GTIN	4062406155179
Tuoteluokka	91A

### Kuvaus

#### Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

#### Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953307: 1 kpl

HOLEX lyhyt ruuvitaltta urakantaruuveille nro 664201 koot 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

HOLEX lyhyt ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668471 koot 1; 2: kutakin 1 kpl

### Tekninen kuvaus

Leveys	150 mm
Työkalujen lukumäärä	5
Syvyys G	8
Leveys G	6
Syvyys	200 mm
Malli	ruuvimeisselien kanssa

Paino	0,215 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G	6×8
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

## Tarvikkeet

Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953307	952001 953307
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 4 mm	664201 4
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 2	668471 2
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 6,5 mm	664201 6,5
Ruuvitaltta urakantaruuveille, lyhyt Terän leveys b 5,5 mm	664201 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, lyhyt Ristikantakoko 1	668471 1