




Ruuviavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	953420 8
GTIN	2050002004191
Tuoteluokka	91A

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaaho on öljynkestävä eikä ime nesteitä. **Pintakerroksen väri on antrasiitti**, sen alla oleva **sininen kontrastiväri** osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953420: 1 kpl

WERA-ruuvitaltta urakantaruuveille nro 662200 koot 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: kutakin 1 kpl

WERA-ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668260 koot 0; 1; 2: kutakin 1 kpl

Tekninen kuvaus

Leveys G	8
Työkalujen lukumäärä	8
Syvyys	400 mm
Syvyys G	16
Työkalujen lukumäärä	8
Leveys	200 mm
Paino	0,516 kg
Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus	30 mm

Vetolaatikon täyttöaste G	8×16
Tuotetyyppi	Kovavaahtoalusta

Tarvikkeet

Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 3,5 mm	662200 3,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 2	668260 2
Kovavaahtoalusta työkalusarjoille sopii kovavaahtosarjaan 953420	952001 953420
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 4 mm	662200 4
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 6,5 mm	662200 6,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 1	668260 1
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 5,5 mm	662200 5,5
Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, pyöröterästerä Ristikantakoko 0	668260 0
Vakioruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftform-kahva Terän leveys b 2,5 mm	662200 2,5